



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Com um fecho dirigido quente e similar ao da lâmpada halógena, a MASTER LEDspot LV AR111 é uma solução de retrofit ideal para aplicações de iluminação pontual e geral nos setores de hotelaria e varejo. É particularmente adequada para a iluminação geral onde a luz fica acesa o tempo todo, como nas aplicações de iluminação dirigida a lojas, restaurantes, hotéis e, em especial, galerias, exposições e museus. Com design moderno, a MASTER LEDspot LV AR111 oferece vários ângulos para um fecho com difusão bem definida. O fecho não contém UV nem IV, o que o torna adequado para iluminar objetos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, pinturas, etc.). Com driver inteligente possibilita ampla compatibilidade com os transformadores halógenos eletromagnéticos e eletrônicos existentes. A MASTER LEDspot LV AR111 oferece grande economia de energia e diminui os gastos com manutenção sem qualquer redução da claridade.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	G53 [G53]
Compatível com EU RoHS	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	15-75W
Dados técnicos de luz	
Código da cor	927
Ângulo do feixe (Nom.)	24 °
Fluxo luminoso (Nom.)	830 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	3900 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	55,33 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	90
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (nominal)	760 lm
Dados elétricos e de operação	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	1800 mA
Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light

MASTER LEDspot LV AR111


Fator de potência (Nom.)	0.7
Tensão (Nom.)	12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	74 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Adequado para a iluminação de destaque	Yes
Consumo de energia kWh/1000 h	16 kWh

Desenho dimensional



LED D 15-75W 927 AR111 24D


Dados fotométricos



MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 24D


Dados do produto	
Código do produto completo	871869651516700
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D
EAN/UPC – Produto	8718696515167
Código de encomenda	929001170208
Código de encomenda local	MLAR111-15W24S
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	929001170208
Peso líquido SAP (peça)	0,360 kg

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm




MASTER LEDspot LV AR111

Dados fotométricos




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Vida útil



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

