



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [G53]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	15-75W
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT av 3 000K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde (nom)	810 lm
Ljusstyrka (nom)	4000 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	54,00 lm/W


Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	810 lm
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampström (nom)	1800 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	12 V

MASTER LEDspot LV AR111

Temperatur	
T-Case max. (nom)	74 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869651498600
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
EAN/UPC - Produkt	8718696514986
Beställningsnummer	51498600
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001170302
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



Måttskiss



LED D 15-75W 930 AR111 24D

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D


Fotometriska data



MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 930 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data




SDPO_LEDspotL_0028-Spectral Power distribution

Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

