

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D MASTER LEDspot LV AR111

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thể đèn tuýp halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.



Our eco passport

Signify dẫn lối tới một cuộc sống tươi sáng hơn và một thế giới tốt hơn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đổi mới để giảm tác động tới môi trường và mang đến cho thế giới chúng ta nhiều lợi ích hơn.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển Eco Passport để giải thích hiệu quả môi trường và xã hội của sản phẩm trên trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển bền vững, được phát triển qua quá trình Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm 1994.

Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A
- Quang hiệu (định mức) (Danh định): 56,00 lm/W
- Công suất (Định mức) (Danh định): 15 W

Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 40000 h

Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,560 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,045 kg

Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có

Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh (Bộ): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Đọc thêm tại:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.