



MASTER LEDspot AR111 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Lange Lebensdauer, hohe Energieeffizienz und beste Farbwiedergabe ($R_a > 90$):
MASTER LEDspot AR111 sind kompatibel mit vielen handelsüblichen
Halogentransformatoren und so der ideale Ersatz für herkömmliche NV-Halogen-
Reflektoren.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G53 [G53]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	15-75W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	927
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 °
Lichtstrom (Nom)	800 lm
Lichtstärke (Nom)	1400 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	53,33 lm/W
Farbkonsistenz	<3
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	800 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampenstrom (Nom)	1800 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	74 °C

MASTER LEDspot AR111 Niedervolt-Reflektorlampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869651500600

Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696515006
Bestellcode	51500600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001170402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,160 kg

Abmessungsskizzen





LED D 15-75W 927 AR111 40D

Product

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D


Photometrische Daten



MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 40D


MASTER LEDspot AR111 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Lebensdauer



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

