



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [ G53]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	15-75W

Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusfördelning	40D [ Medium beam]
Ljusflöde (nom)	800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	800 lm
Ljusstyrka (nom)	1400 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Nom. spridningsvinkel	40 °

Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	53,33 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	800 lm

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampström (nom)	1800 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7


# MASTER LEDspot LV AR111

Spänning (nom)	12 V
<b>Temperatur</b>	
T-Case max. (nom)	74 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbara	Ja
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869651500600
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696515006
Beställningsnummer	51500600
E-nummer	8291423
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001170402
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



## Måttskiss



LED D 15-75W 927 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm


## Fotometriska data




MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 40D

# MASTER LEDspot LV AR111

## Fotometriska data



## Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

