



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en ersättningslösning. Ljuskällan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Ljuskällan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [G53]
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	810 lm
Ljusstyrka (nom)	1 450 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	54,00 lm/W



Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	810 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	15 W
Lampström (nom)	1 800 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7

MASTER LEDspot LV AR111

Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	74 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	AR111
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Full EOC	871869651502000
Beskrivning av lokal kod	8291424
Beställningsnummer	51502000
Materialnummer (12NC)	929001170502
Lokal kod	8291424
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696515020
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696515037

Måttskiss





Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

