



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogenttransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [G53]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	20-100W

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusfördelning	25D [Medium beam]
Ljusflöde (nom)	1200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1200 lm
Ljusstyrka (nom)	6000 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Nom. spridningsvinkel	24 °

Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,00 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1200 lm

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampström (nom)	2400 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7


MASTER LEDspot LV AR111

Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869670743200
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D
EAN/UPC - Produkt	8718696707432
Beställningsnummer	70743200
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001170902
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



Måttskiss



MAS LEDspot LV D 20-100W 830 AR111 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	111 mm	62 mm


Fotometriska data



LEDspot, LEDspotLV 20-100W AR111 830 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data



Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

