

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D MASTER LEDspot LV AR111

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålets sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.



Our Eco passport



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 59,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 20 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 25000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards

