



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogenttransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [G53]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	20-100W

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusfördelning	40D [Medium beam]
Ljusflöde (nom)	1180 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1180 lm
Ljusstyrka (nom)	2350 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Nom. spridningsvinkel	40 °

Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	59,00 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1180 lm


Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampström (nom)	2400 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7

MASTER LEDspot LV AR111

Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670747000
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
EAN/UPC - Produkt	8718696707470
Beställningsnummer	70747000
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001171202
Nettovikt (stycke)	0,160 kg



Måttskiss



LED D 20-100W 830 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111 mm	62 mm


Fotometriska data





MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 830 40D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriska data



Livslängd



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

