



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90,91 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45 [P 45 mm]

Keurmerken en classificaties


Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
-----------------------------	--



Volledige productnaam	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
Full EOC	871869650765000
Bestelcode	50765000
Materiaalnr. (12NC)	929001175402
Lokale code	CL5.5-40W827E27
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696507650
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696507667

Maatschets



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

