



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

MASTER Plastic LEDbulb -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän ilmapiirin. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan hotellien ja ravintoloiden yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen muotoilu antaa lämmintä valoa kaikkiin suuntiin, minkä ansiosta se todella korvaa hehkulampun. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valaistus on aina päällä. Lamppu sopii nykyisiin E27-kantaisiin valaisimiin, ja lamppu on suunniteltu korvaamaan hehkulamput. MASTER Plastic LEDbulb -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi huoltokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Toimintalämpötila-alue ulottuu -20 celsiusasteesta 45 celsiusasteeseen
- Voidaan käyttää vain kuivissa tai kosteissa tiloissa ja avoimissa valaisimissa, joiden lampunpidikkeillä on tarpeeksi tilaa (10 mm vapaata ilmatilaa)
- Ei tarkoitettu turva- tai poistumistievalaisimiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	1 521 lm

Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	101 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	15 W

MASTER LEDbulb

Lampun virta (nim.)	84 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	105 °C
------------------------	--------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	A67 [A 67 mm]
-------------------	---------------

Merkinnät ja luokitukset


Energiaa säästävä tuote	Kyllä
-------------------------	-------

Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Koko tuotenimi	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Full EOC	871869655555200
Tilauskoodi	55555200
Tuotekoodi (12NC)	929001184402
Paikallinen koodi	4720933
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696555552
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696555569

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

Valonjakotiedot



General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

