

Essential LEDtube

LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube è un tubo LED accessibile adatto per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Il prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmio energetico immediato per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Durata nominale	15.000 ore	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tensione (Nom)	220-240 V
Lighting Technology	LED	Temperatura	
Conformità a RoHS EU	Si	Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Dati tecnici di illuminazione		Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Codice colore	740 [CCT of 4000K]	Controlli e dimmerazione	
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Dimmerabile	No
Flusso luminoso	800 lm	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Lunghezza prodotto	600 mm
Temperatura del colore correlata	4000 K	Forma lampadina	T8
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Approvazione e applicazione	
Uniformità del colore	<7	Prodotto per il risparmio energetico	Si
Indice di resa cromatica (CRI)	73	Adatto all'illuminazione d'accento	No
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Funzionamento e parte elettrica		Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Consumo energetico	8 W		
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s		

Essential LEDtube

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G
Nome completo prodotto	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G
Full EOC	871869664603800
Descrizione codice locale	LDTEF/8/06740I
Codice d'ordine	64603800
Codice materiale (12NC)	929001184738


Codice locale	LDTEF/8/06740I
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696646038
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8718696646045

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 740 T8 AP I G	mm		mm	mm	mm	mm	mm


Fotometrie



General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G





Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G


Durata




Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G

Essential LEDtube

