



Essential LEDtube

LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube è un tubo LED accessibile adatto per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Il prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmio energetico immediato per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	765 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	800 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<7
Indice di resa cromatica (CRI)	73
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T8


Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Essential LEDtube

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G
Nome completo prodotto	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G
Full EOC	871869664605200
Descrizione codice locale	LDTEF/8/06765I
Codice d'ordine	64605200
Codice materiale (12NC)	929001184838


Codice locale	LDTEF/8/06765I
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696646052
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8718696646069

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 765 T8 AP I G	mm		mm	mm	mm	mm	mm


Fotometrie



General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G





Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube


Durata




Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube

