

# PHILIPS

## Eco passport

## CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 CorePro LEDlinear MV

Két végén fejtelt hálózati feszültségről üzemeltethető LED-es fényforrás R7S foglalattal rendelkező lámpatestekhez. A hagyományos halogén R7S fényforrások LED-es alternatívája.



### Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő és egy jobb világ felé. A tervezési folyamat részeként innovációink csökkentik a környezeti terhelést és szélesebb körű előnyeket nyújtanak a világnak, ahol dolgozunk.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk ki, amely leírja termékeink környezeti és társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt Fenntarthatósági Területen, melyeket a Fenntartható Tervezés folyamatunk során fejlesztünk 1994 óta.



### Energiatakarékosság

- Szabályozható: Nem
- Energiatakarékossági címke (EEL): A++
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 124 lm/W
- Teljesítmény (névleges): 6,5 W



### Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 20000 h



### Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,280 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg



### Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen



### Súly és anyagok

- SAP nettó tömeg (darab): 0,050 kg

Energy efficiency ranking / External awards



További információk itt:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.