




# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

### Termék adatok

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Általános információ                                             |                    |
| Fejelés - foglalat                                               | R7S [R7s]          |
| Névleges élettartam                                              | 20 000 h           |
| Kapcsolási ciklus                                                | 50 000             |
| Lighting Technology                                              | LED                |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek                                  | Igen               |
| Technikai adatok                                                 |                    |
| Színkód                                                          | 830 [CCT of 3000K] |
| Sugárzási szög (névleges)                                        | 300 fok            |
| Fényáram                                                         | 806 lm             |
| Színmegjelölés                                                   | Fehér (WH)         |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)                                | 3000 K             |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges)                            | 124 lm/W           |
| Színkonzisztencia                                                | <6                 |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80                 |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %               |
| Működtetés és elektronika                                        |                    |
| Hálózati frekvencia                                              | 50 to 60 Hz        |
| Bemeneti frekvencia                                              | 50-60 Hz           |
| Teljesítményfelvétel                                             | 6,5 W              |


|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Fényforrás árama (névleges)                 | 65 mA                         |
| Teljesítmény-egyenérték                     | 60 W                          |
| Indulási idő (névleges)                     | 0,5 s                         |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig             | 0,5 s                         |
| Teljesítménytényező (tört)                  | 0,5                           |
| Feszültség (névleges)                       | 220-240 V                     |
| Hőmérséklet                                 |                               |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) | 70 °C                         |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás             |                               |
| Szabályozható                               | Nem                           |
| Mechanika és tokozás                        |                               |
| Fényforrás kialakítása                      | Átlátszó                      |
| Fényforrásbúra formája                      | Lineáris                      |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek        |                               |
| Megfelel kiemelő világításhoz               | Nem                           |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra              | 7 kWh                         |
| Termékadatok                                |                               |
| A termék megrendelési neve                  | CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830 |

CorePro LEDlinear MV

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Teljes terméknev                  | CorePro LED linear R7S 118mm<br>6.5-60W 830 |
| Full EOC                          | 871869652253000                             |
| Rendelési kód                     | 52253000                                    |
| Cikkszám (12NC)                   | 929001186102                                |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1                                           |


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718696522530 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 10            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718696522547 |

Méretezett rajza




| Product                       | D       | C      |
|-------------------------------|---------|--------|
| CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22,5 mm | 118 mm |

Fotometriai adatok



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

