



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	R7S [R7s]	Corrente lampada (Nom)	65 mA
Durata nominale	20.000 ore	Potenza equivalente	60 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Conformità a RoHS EU	Si	Fattore di potenza (frazione)	0,5
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Temp. massima involucri (Nom)	70 °C
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Controlli e dimmerazione	
Flusso luminoso	806 lm	Dimmerabile	No
Designazione colore	Bianco (WH)	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Finitura lampadina	Trasparente
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124 lm/W	Forma lampadina	Lineare
Uniformità del colore	<6	Approvazione e applicazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Adatto all'illuminazione d'accento	No
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Consumo energetico	6,5 W		


CorePro LEDlinear MV

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000
Codice d'ordine	52253000
Codice materiale (12NC)	929001186102



Codice locale	CORER7S60830
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696522530
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696522547

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Fotometrie



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

