

PHILIPS

Eco passport

Master LEDTube 1200 mm 18W 865 T8 I W MASTER LEDtube EM/Mains T8

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.



Our Eco passport



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A+
- Công suất (Định mức) (Danh định): 18 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 40000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,519 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,001 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: No



Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,230 kg

Energy efficiency ranking / External awards

