


PHILIPS

Eco passport

Master LEDTube 600 mm 10W 840 T8 I W MASTER LEDtube GA

A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. Esse produto é a solução ideal para atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral.



Our Eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A+
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 105,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 10 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 40000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,600 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,032 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Peso líquido SAP (peça): 0,134 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.