



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hehkulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	1055 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värieläpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	11 W
Lampun virta (nim.)	63 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	100 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes


MASTER LEDbulb

Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	87186965553800
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22
	827 FR
EAN/UPC – tuote	871869655538

Tilauskoodi	5553800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	929001200402
Nettopaino (kappale)	0,131 kg

Rajoitukset ja turvallisuus


Mittapiirros




Bulb230V 13W-75W 1055lm 300D 2700K B22 D

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm

Valonjakotiedot




LEDbulb 75W A67 2700K



LEDbulb 75W A67 2700K

MASTER LEDbulb

Valonjakotiedot



LEDbulb 75W, 100W A67 2700K

