



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičkou E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Účinník (jmen.)	0,7
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	822-827 [nastavitelná teplá bílá]	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Světelný tok (jmen.)	1055 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ano
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	- K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Výrobek šetřící energii	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869655551400
Power (Rated) (Nom)	11 W	Objednací název produktu	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27
Proud zdroje (jmen.)	63 mA		827 FR
Ekvivalentní příkon	75 W	EAN/UPC – výrobek	8718696555514

MASTER LEDbulb

Objednací kód	55551400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929001200502

Rozměrové výkresy




Bulb 230V13W-75W 1055lm 300D 2700KE27 D


Celková hmotnost (kus)	0,131 kg
------------------------	----------

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm


Fotometrické údaje



LEDbulb 75W A67 2700K



LEDbulb 75W A67 2700K



LEDbulb 75W, 100W A67 2700K

MASTER LEDbulb

