

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hehkulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkentäjakso	50000X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	1055 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	- K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W
Lampun virta (nim.)	63 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymissaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	100 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER LEDbulb

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869655551400
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

EAN/UPC – tuote	8718696555514
Tilauskoodi	55551400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	929001200502
Nettopaino (kappale)	0,131 kg


Mittapiirros




Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

Bulb 230V13W-75W 1055lm 300D 2700KE27 D

Valonjakotiedot




LEDbulb 75W A67 2700K



LEDbulb 75W A67 2700K

MASTER LEDbulb

Valonjakotiedot



LEDbulb 75W, 100W A67 2700K

© 2020 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.