



# MASTER LEDbulbs

## MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

Dòng sản phẩm MASTER LEDbulbs mang đến hiệu ứng điều chỉnh độ sáng, tạo bầu không khí ấm áp, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng chung của khách sạn. Đèn có thiết kế độc đáo, tỏa ra ánh sáng ấm theo mọi hướng, trở thành phương án thay thế tối ưu cho đèn sợi đốt. Đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, nơi bật đèn thường xuyên. Tương thích với các bộ đèn hiện có, sử dụng dui E27, dễ dàng thay thế cho bóng đèn sợi đốt. Ngoài ra, MASTER LEDbulb còn tiết kiệm lượng năng lượng điện năng khổng lồ và giảm thiểu chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng. Có thể sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến nhất, vừa mang đến hiệu suất cao hơn, vừa giúp tạo nên bầu không khí như ý muốn.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E27 [ E27]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	822-827 [ trắng ấm tinh chỉnh được]
Quang thông (Danh định)	1055 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2200-2700 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	96 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Công suất (Danh định)	11 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	63 mA
Công suất tương đương	75 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	100 °C
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+


## MASTER LEDbulbs

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	11 kWh
<b>Thông số sản phẩm</b>	
Mã sản phẩm đầy đủ	87186965551400
Tên sản phẩm khác	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR

EAN/UPC - Sản phẩm	8718696555514
Mã đơn hàng	929001200502
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	6
Số vật liệu (12 chữ số)	929001200502
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,131 kg

### Cảnh báo và An toàn


#### Bản vẽ kích thước




Bulb 230V13W-75W 1055lm 300D 2700KE27 D

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

#### Dữ liệu phân bố ánh sáng




LEDbulb 75W A67 2700K



LEDbulb 75W A67 2700K

## MASTER LEDbulbs

### Dữ liệu phân bố ánh sáng



LEDbulb 75W, 100W A67 2700K

