



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC es la solución ideal de actualización para iluminación descendente en una amplia variedad de aplicaciones de iluminación general. Cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional que ofrece enormes ahorros de energía durante la vida útil, que duplica la de las otras fluorescentes.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	
Base de casquillo	G24Q-3 [G24q-3]	Factor de potencia (nom.)	0.9
Vida útil nominal (nom.)	30000 h	Voltaje (nom.)	20-50 V
Ciclo de conmutación	50000X		
B50L70	30000 h		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]	T ambiente (máx.)	35 °C
Flujo lumínico (nom.)	950 lm	T ambiente (mín.)	-20 °C
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	950 lm	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	Temperatura máxima (nom.)	76 °C
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Mecánicos y de carcasa		Controles y regulación	
Frecuencia de entrada	30000-80000 Hz	Regulable	No
Power (Rated) (Nom)	9 W		
Corriente de lámpara (máx.)	400 mA	Datos técnicos de la luz	
Corriente de lámpara (mín.)	250 mA	Longitud de producto	200 mm
Hora de inicio (nom.)	0,5 s		
		Aprobación y aplicación	
		Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

CorePro LED PLC


Consumo energético kWh/1000 h	12 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869654115900
Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC - Producto	8718696541159

Código de pedido	929001200802
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001200802
Peso neto (pieza)	0,088 kg

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIONES: La eficiencia energética general y la distribución de la luz de cualquier instalación que utiliza estas lámparas están determinadas por el diseño de la instalación.


Plano de dimensiones




LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Datos fotométricos




General Information 01 Photo Lighting 01 Page 117





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Datos fotométricos





Vida útil



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Vida útil



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

