



Đèn CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Đèn CorePro LED PLC 4P tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho việc thắp sáng trong các ứng dụng chiếu sáng chung: đáp ứng các yêu cầu chiếu sáng cơ bản, đồng thời tiết kiệm năng lượng đáng kể và thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G24q-3
Tuổi thọ danh định	30.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Dấu CE	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	840 [CCT of 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	120 °
Quang thông	1.000 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %


Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471	RG0
Vận hành và điện	
Tần số dòng	30000-80000 Hz
Tần số đầu vào	30000-80000 Hz
Mức tiêu thụ điện	9 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	400 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	250 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,9
Điện áp (Danh định)	20-50 V
Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang	26 W
Dòng điện khởi động tại nguồn chính	-
Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 10A - nguồn chính	-
Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 10A - chấn lưu EM không có đầu nhỏ gọn	-
Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 10A - chấn lưu EM có đầu nhỏ gọn	-

Đèn CorePro LED PLC 4P

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 16A - nguồn chính	-
Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 16A - chấn lưu EM không có đầu nhỏ gọn	-
Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 16A - chấn lưu EM có đầu nhỏ gọn	-
Nhiệt độ	
Đầy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 35 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	76 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài sản phẩm	200 mm
Hình dạng bóng đèn	PL-C
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	F



Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh
Số đăng ký EPREL	403551
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Tên sản phẩm đầy đủ	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Mã sản phẩm đầy đủ	871869654117300
Mã đơn hàng	929001200902
Số vật liệu (12NC)	929001200902
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696541173
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696541180

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




General uniform lighting - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3


Đèn CorePro LED PLC 4P

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3


Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Đèn CorePro LED PLC 4P

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

