



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24D-3 [G24d-3]
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	950 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	950 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	43 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	33 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh

CorePro LED PLC

Produktdata


Fuldstændig produktkode	871869654123400
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC – produkt	8718696541234
Ordrekode	54123400
Tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001201202
Nettovægt (stykke)	0,090 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.


Målskitse



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometriske data




General Information 11 Photo Lighting 11 Page 117

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm





CorePro LED PLC

Levetid




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

