



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--|-----------------------|
| Sockel | G24D-3 [G24d-3] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 30000 h |
| Schaltzyklus | 50000X |
| B50L70 | 30000 h |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 830 [CCT von 3000 K] |
| Lichtstrom (Nom) | 950 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 950 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 83 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 % |
| Elektrische Kenndaten | |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8.5 W |
| Lampenstrom (max.) | 43 mA |
| Lampenstrom (min.) | 33 mA |

| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
|---|-----------|
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,9 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperaturkenndaten | |
| Umgebungstemperatur (max.) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.) | -20 °C |
| Lagertemperatur (max) | 65 °C |
| Lagertemperatur (min) | -40 °C |
| Gehäusetemperatur (max) | 75 °C |
| Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanische Kenndaten | |
| Produktlänge | 200 mm |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+ |
| Energiesparendes Produkt | ja |

CorePro LED PLC


| | |
|---------------------------------|---|
| Zeichen & Zertifikate | CE Zeichen RoHS KEMA-KEUR(DEKRA) |
| | Zertifikat |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 11 kWh |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871869654123400 |
| Bestell-Produktname | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt | 8718696541234 |
| Bestellcode | 54123400 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001201202 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,090 kg |

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet


Abmessungsskizzen



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |

Photometrische Daten




General Information 11 Photometry 11 Page 11

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm





CorePro LED PLC

Photometrische Daten





Lebensdauer



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Lebensdauer



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

