



CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

La lámpara CorePro LEDEsférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	290 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	82,86 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	3,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]


CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

