



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais			
Casquilho	E14 [E14]	Potência equivalente	25 W
Marca Vencedor do prémio de design Reddot	Vencedor do prémio de design Reddot 2016	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Ciclo de comutação	50000X	Fator de potência (Nom.)	0,4
Tipo técnico	3.5-25W	Tensão (Nom.)	220-240 V
Dados técnicos de luminosidade		Temperatura	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]	T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Fluxo luminoso (Nom.)	290 lm	Controles e regulação	
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	290 lm	Regulável	Não
Designação da cor	Cool White (CW)	Dados mecânicos e de revestimento	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82,86 lm/W	Aprovação e aplicação	
Consistência da cor	<6	Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Dados do produto	
Dados elétricos e de funcionamento		Código do produto completo	871869654348100
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR
Power (Rated) (Nom)	3,5 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA		

CorePro LEDcandle

EAN/UPC – Produto	8718696543481
Código de encomenda	54348100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10

N.º material (12NC)	929001205602
Peso líquido (Peça)	0,040 kg



Desenho dimensional




LED ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Dados fotométricos



CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35



CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

