



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.


Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	Lamp Current (Nom)	35 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	25 W
Cykl Przetwarzania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	220-240 V
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Temperatura	
Strumień Świetlny	290 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82,86 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Wykończenie żarówki	Matowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Kształt bańki	P45 [P 45 mm]
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR
	FR
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR



Rysunki techniczne



Full EOC	871869654352800
Kod zamówienia	54352800
Materiał Nr (12NC)	929001205702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696543528
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696543535

Product	D	C
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

