



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	290 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	82,86 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz


Consum de curent	3,5 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,4
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	P45 [P 45 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Da

CorePro LEDcandle

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR
Numele complet al produsului	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR
Full EOC	871869654352800
Cod de comandă	54352800



Număr material (12NC)	929001205702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696543528
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696543535

Cote




Product	D	C
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

CorePro LEDcandle

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR

