



# CorePro Vela LED

## CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

| Informações gerais                        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Casquilho                                 | E14 [E14]          |
| Vida útil nominal                         | 15.000 h           |
| Ciclo de comutação                        | 50.000             |
| Tecnologia de iluminação                  | LED                |
| Em conformidade com RoHS da UE            | Sim                |
| Caraterísticas técnicas da luz            |                    |
| Código da cor                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Fluxo Luminoso                            | 520 lm             |
| Designação da cor                         | Branco frio (CW)   |
| Temperatura de cor correlacionada         | 4000 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 94,55 lm/W         |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                    |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz        |
| Frequência de entrada                     | 50 a 60 Hz         |
| Consumo de Energia                        | 5,5 W              |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 50 mA              |
| Potência equivalente                      | 40 W               |


| Tempo de arranque (Nom.)                  | 0,5 s                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tempo de aquecimento até 60% de luz       | 0.5 s                                 |
| Fator de potência (Fração)                | 0.5                                   |
| Tensão (Nom.)                             | 220-240 V                             |
| Temperatura                               |                                       |
| T-máxima na caixa (Nom)                   | 85 °C                                 |
| Controlos e regulação                     |                                       |
| Regulável                                 | Não                                   |
| Características mecânicas e compartimento |                                       |
| Acabamento da lâmpada                     | Fosca                                 |
| Formato da lâmpada                        | P45 [P 45 mm]                         |
| Aprovação e aplicação                     |                                       |
| Consumo de energia kWh/1000 h             | 6 kWh                                 |
| EyeComfort                                | Sim                                   |
| Dados do produto                          |                                       |
| Nome de produto da encomenda              | CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 |
|                                           | FR                                    |

CorePro Vela LED

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome do produto completo             | CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR |
| Código do produto completo           | 871869654360300                          |
| Código de encomenda                  | 54360300                                 |
| N.º material (12NC)                  | 929001205902                             |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1                                        |



|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718696543603 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718696543610 |

Desenho dimensional




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

Dados fotométricos



General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

CorePro Vela LED

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

