



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E14 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите на оплате счетов и более редкой замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	520 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	94,55 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	5,5 В
Ток лампы (ном.)	50 mA

Эквивалент мощности	40 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.5
Напряжение (ном.)	220-240 Вt

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	B35 [В 35 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
EyeComfort	Да


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL

CorePro LEDcandle

Полное название продукта	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL
Полный код продукта	871869654340500
Код заказа	929001206002
Материал № (12NC)	929001206002
Нумератор — количество на упаковку	1



EAN/UPC — продукт/короб	8718696543405
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696543412

Чертеж размеров



Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	35 mm	106 mm

Фотометрические данные



General uniform lighting - Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL

Light Distribution Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL




Spectral Power Distribution Colour - Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL

CorePro LEDcandle

Срок службы



Life Expectancy Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL

