



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E14 [E14]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Consumo energetico	5,5 W
Lighting Technology	LED	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Conformità a RoHS EU	SI	Potenza equivalente	40 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Flusso luminoso	520 lm	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	4000 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,55 lm/W	Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Uniformità del colore	<6	Controlli e dimmerazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Dimmerabile	No
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL
Nome completo prodotto	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL



Full EOC	871869654344300
Codice d'ordine	54344300
Codice materiale (12NC)	929001206102
Codice locale	CORELUS40840C
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696543443
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696543450

Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm

Fotometrie




General uniform lighting - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Light Distribution Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL


CorePro LEDcandle

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

