



Lámparas LED prémium SceneSwitch

SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	100.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	89,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz


Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,5 3,5 9 W
Corriente de la lámpara (nominal)	100 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60 [A 60 mm]

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	9-3.5-1.5 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL
Nombre del producto completo	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL
Full EOC	871869679114100

Código del pedido	929001208491
N.º de material (12NC)	929001208491
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696791141
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696791158

Plano de dimensiones



Product	D	C
SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	61 mm	111 mm

