

PHILIPS

Eco passport

SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 WW Lámparas LED prémium SceneSwitch

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.



Our Eco passport



Energía

- Regulable: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 89,00 lm/W
- Ajustes de potencia (nominal): 9-3.5-1.5 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 15000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,293 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,046 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,012 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,028 kg

Energy efficiency ranking / External awards

