



Lámparas LED prémium SceneSwitch

SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 WW

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	100000X
Ajustes de tipo técnico	9-3.5-15-70-30-5 W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Ajustes del flujo lumínico	806-320-80 lm
Ajustes del flujo lumínico (nominal)	806-320-80 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Ajustes de temperatura del color con correlación	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ajustes de potencia (nominal)	9-3.5-1.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	9-3.5-1.5 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869679116500
Nombre de producto del pedido	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 WW

EAN/UPC - Producto	8718696791165
Código de pedido	929001208791
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001208791
Peso neto (pieza)	0,028 kg

Plano de dimensiones



3Step 220-240V 9.5W-60W 806lm3000K E27ND

Product	D	C
SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 WW	61 mm	111 mm

