

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotell- och restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter, moderna armaturer och andra armaturer med E14-, B15-, B22- eller E27-sockel. Vi har hämtat inspiration från ljuskronetillverkarna och tagit fram en klassisk smacker lampa med iögonfallande linsdesign, allt för att göra din ljuskrona eller armaturer ännu vackrare, oavsett om den är tänd eller släckt. MASTER LEDcandle ger varmt och levande ljus som bidrar till stora energibesparingar och som minimerar underhållskostnaderna.



Our Eco passport



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 8 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 25000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,271 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,016 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: No



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,084 kg

Energy efficiency ranking / External awards

