



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED nabízí efekt regulovatelného osvětlení pro vlnitou a přívětivou atmosféru, a je proto ideální pro použití jako celkové osvětlení v oblasti pohostinství. Jedinečný design vyzařuje teplé světlo do všech směrů a představuje tak skutečnou alternativu k žárovkám. Zvláště se hodí k trvalému osvětlení veřejných prostor, jako jsou haly, chodby a schodiště. Řada svíčkových a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED je kompatibilní se stávajícími svídky s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Umožňuje dosáhnout značných úspor energie (až 80 % v porovnání s tradičními žárovkami) a poskytuje špičkovou kvalitu světla. Životnost 25 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Možnost použití s moderními stmívači dále zvyšuje účinnost a současně napomáhá při vytváření požadované atmosféry.


Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14 [E14]	70 %	
Nominální životnost	25 000 h		
Cyklus zapnutí	50 000		
Lighting Technology	LED		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	806 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Spotřeba energie	8 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Konzistence barev	<6	Ekvivalentní příkon	60 W
Index podání barev (CRI)	80	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinnost (zlomek)	0,7
		Napětí (jmen.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	95 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	B40 [B 40 mm]
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Označení a balení	
Objednávací název produktu	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Celý název výrobku	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Full EOC	871869655599600
Objednávací kód	55599600
Číslo materiálu (12NC)	929001211702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696555996
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696556009

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm



Calculation Parameters 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

