

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän tunnelman. Tämän vuoksi lamput sopivatkin mainiosti yleisvalaistukseen hotelleissa ja ravintoloissa. Lamppujen ainutlaatuinen muotoilu säteilee lämmintä valoa kaikkiin suuntiin hehkulampun tavoin. Nämä valonlähteet sopivat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja mainoslamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. MASTER Plastic LEDcandle & luster -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi vaihtokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	45 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDcandle

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	95 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	B40 [B 40 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Koko tuotenimi	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Full EOC	871869655599600
Paikallisen koodin kuvaus	4720928
Tilauskoodi	55599600
Tuotekoodi (12NC)	929001211702
Paikallinen koodi	4720928
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696555996
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696556009

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL



General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.