



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Grazie alla capacità di produrre effetti di luce brillante simili a quelli delle lampade a incandescenza, le lampade a oliva e a sfera MASTER LED sono ideali per l'illuminazione decorativa e generale nel settore della ricettività e negli ambienti domestici. Montate a vista su lampadari a bracci, applique o apparecchi per illuminazione moderni, le lampade a oliva o a goccia in vetro smerigliato e trasparente si adattano a tutti gli apparecchi esistenti con attacco E14 o E27 e, grazie al design accattivante delle lenti, migliorano l'estetica del lampadario o dell'apparecchio, non solo quando è acceso ma anche quando è spento. Producono una piacevole luce calda brillante che consente di ottenere incredibili risparmi energetici e di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	822-827 [tunable warm white]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8 W
Corrente lampada (Nom)	45 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	95 °C

MASTER LEDcandle

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B40 [B 40 mm]

Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
	CL


Nome completo prodotto	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Full EOC	871869655599600
Codice d'ordine	55599600
Codice materiale (12NC)	929001211702
Codice locale	MLCAN60827E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696555996
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696556009

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL



General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

