

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Gama LED MASTER Plastic oferă un efect de strălucire reglabil pentru o atmosferă primitoare și caldă, făcându-l ideal pentru aplicaţiile de iluminat general în industria ospitalităţii. Designul său unic radiază lumină caldă în toate direcţiile, făcându-l o adevărată alternativă la lămpile incandescente. Sunt potrivite în special pentru zonele publice precum holuri, coridoare, casele scărilor, unde lumina este mereu aprinsă. Compatibil cu corpurile existente cu un suport E14 pentru lumânări și suporturi E14 și E27 pentru luciu. Lumânarea și luciul LED MASTER Plastic asigură economii uriașe de energie de până la 80% în comparaţie cu lămpile cu incandescenţă tradiţionale și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viaţă de 25.000 de ore, scade costurile de întreţinere. Acestea pot fi utilizate împreună cu majoritatea dimmerelor leading edge, permiţând îmbunătăţirea eficienţei, ajutând în același timp la crearea atmosferei dorite.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viaţă nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	822-827 [tunable warm white]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	45 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	95 °C


Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	B40 [B 40 mm]

Aprobare și aplicaţie	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh


Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Numele complet al produsului	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Full EOC	871869655599600
Cod de comandă	55599600
Număr material (12NC)	929001211702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696555996
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696556009

Cote




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL



General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.