



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotell- och restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter, moderna armaturer och andra armaturer med E14-, B15-, B22- eller E27-socket. Vi har hämtat inspiration från ljuskronetillverkarna och tagit fram en klassisk smäcker lampa med iögonfallande linsdesign, allt för att göra din ljuskrona eller armaturer ännu vackrare, oavsett om den är tänd eller släckt. MASTER LEDcandle ger varmt och levande ljus som bidrar till stora energibesparingar och som minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	8-60W
Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [inställbart varmvitt]
Ljusflöde (nom)	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200-2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

MASTER LEDcandle

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling Klar

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL) A+
 Energisparande produkt Yes
 Lämplig för accentbelysning No
 Energiförbrukning kWh/1 000 tim 8 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod 871869655599600

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696555996
Beställningsnummer	55599600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001211702
Nettovikt (stycke)	0,084 kg


Måttskiss




Candle WG EMEA 60W E14 B40

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Fotometriska data




LED DimTone 8-60W 827



LEDcandle 8-60W B40 827 806lm

MASTER LEDcandle

Fotometriska data



LED DimTone 8-60W 827 806lm

