

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL MASTER LEDcandle

Svíčkové a lustrové světelné zdroje MASTER LED poskytují ostré zářivé světlo podobné žárovkám. Jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Využívají baňky z čirého nebo mléčného skla a lze je použít v lustrech, nástěnných hlavicích a moderních svítidlech s objímkami E14, B15, B22 nebo E27, kde jsou vystaveny přímému pohledu. Díky jedinečnému a atraktivnímu vzhledu čoček působí esteticky, i když nesvítí. Dodávají se v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným přitažlivým designem čoček. Vytvářejí krásné zářivé teplé světlo, přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu.



Our Eco passport



Energie

- Regulovatelné: Ano
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A+
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 8 W



Kruhovost

- Jmenovitá životnost (jmen.): 25000 h



Balení

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,327 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,018 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,016 kg



Látky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: No



Hmotnost a materiály

- Celková hmotnost (kus): 0,084 kg

Energy efficiency ranking / External awards

