



MASTER Velas y Esféricas LED

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lamparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto

| Información general | | |
|----------------------------|------------------------------|--|
| Base del casquillo | E14 [E14] | |
| Vida útil nominal | 25.000 hora(s) | |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000 | |
| Lighting Technology | LED | |
| Conforme con EU RoHS | Sí | |
| | | |
| Datos técnicos de la luz | | |
| Código de color | 822-827 [tunable warm white] | |
| Flujo luminoso | 806 lm | |
| | | |

| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
|---|--------------------|
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 100,00 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |
| | |
| Operativos y eléctricos | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 8 W |


Datasheet, 2023, Abril 29 Datos sujetos a cambios

MASTER Velas y Esféricas LED

| Corriente de lámpara (nom.) | 45 mA |
|--|---------------|
| Equivalente de potencia | 60 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % | 0.5 s |
| de luz | |
| Factor de potencia (fracción) | 0.7 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |
| | |
| Temperatura | |
| Temperatura máxima (nom.) | 95 ℃ |
| | |
| Controles y regulación | |
| Regulable | Sí |
| | |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Acabado de la bombilla | Transparente |
| Forma de la bombilla | P50 [P 50 mm] |
| | |
| Aprobación y aplicación | |
| Producto de ahorro de energía | Sí |


| Apto para la iluminación de acento | No |
|--|------------------------------------|
| Consumo energético kWh/1000 h | 8 kWh |
| | |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 |
| | CL |
| Nombre completo del producto | MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 |
| | 827 CL |
| Full EOC | 871869658067700 |
| Código de pedido | 58067700 |
| Código 12NC | 929001211902 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718696580677 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718696580684 |
| | |

Plano de dimensiones




| Product | D | С |
|---------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL | 50 mm | 111 mm |

Datos fotométricos








Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.