



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER Plastic LEDcandles & lusters -lamppuvalikoiman himmennettävällä hehkutehosteella voit luoda kutsuvan lämpimän tunnelman. Tämän vuoksi lamput sopivatkin mainiosti yleisvalaistukseen hotelleissa ja ravintoloissa. Lamppujen ainutlaatuinen muotoilu säteilee lämmintä valoa kaikkiin suuntiin hehkulampun tavoin. Nämä valonlähteet sopivat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja mainoslamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. MASTER Plastic LEDcandle & luster -lamput säästävät energiaa 80 % perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna ja tuottavat valoa, joka miellyttää silmää. Jopa 25 000 tunnin käyttöikä minimoi vaihtokulut. Lamppuja voidaan käyttää yhdessä useimpien uusien himmentimien kanssa, mikä parantaa tehokkuutta entisestään ja helpottaa halutun tunnelman luomista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [tunable warm white]
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	45 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	95 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P50 [P 50 mm]


Merkinnät ja luokitukset

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Koko tuotenimi	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Full EOC	871869658067700
Paikallisen koodin kuvaus	4720929
Tilauskoodi	58067700
Tuotekoodi (12NC)	929001211902
Paikallinen koodi	4720929
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696580677
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696580684

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Valonjakotiedot



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

