

MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

A hagyományos izzólámpákat idéző, ragyogó fényhatást nyújtó MASTER LED gyertyaizzók és csillárizzók egyaránt ideálisak általános és dekorációs világítási célokra, mind a vendéglátóiparban, mind otthoni környezetben. A víztiszta ill. opálüveg fényforrások minden E14 vagy E27 foglalattal rendelkező csillárban, vagy egyéb dekoratív lámpatestben használhatóak, a szemet gyönyörködtető lencsekialakítás a világítótestek esztétikai megjelenését felkapcsolt és lekapcsolt állapotban egyaránt kiemeli. Szépen csillogó, meleg fényt adnak, jelentős energiamegtakarítást biztosítanak, és minimális az üzemeltetési költségük.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	822-827 [tunable warm white]
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	8 W
Fényforrás árama (névleges)	45 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	95 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	P50 [P 50 mm]


MASTER LEDcandle

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Teljes terméknév	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL


Full EOC	871869658067700
Rendelési kód	58067700
Cikkszám (12NC)	929001211902
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696580677
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696580684

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandle

Fotometriai adatok



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.