



Đèn nấn và đèn chùm MASTER LED

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Với hiệu ứng ánh sáng lung linh như đèn sợi đốt, đèn nấn và đèn chùm MASTER LED là lựa chọn lý tưởng cho mục đích chiếu sáng chung và trang trí trong ngành khách sạn cũng như trong hộ gia đình. Dùng để lắp ở ngọn đèn chùm, đèn trang trí gắn tường hoặc kiểu đèn hiện đại, chất liệu thủy tinh trong suốt hoặc mờ đục có thể phù hợp với tất cả các bộ đèn hiện có với dui E14, B15, B22 hoặc E27, làm tăng giá trị thẩm mỹ của đèn chùm cũng như bộ đèn ngay cả khi bật và tắt, nhờ thiết kế vỏ thủy tinh độc đáo, bắt mắt. Đèn phát ra ánh sáng ấm áp lung linh, tiết kiệm lượng điện năng khổng lồ và giảm thiểu chi phí bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E14 [E14]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	8-60W

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	822-827 [trắng ấm tinh chỉnh được]
Quang thông (Danh định)	806 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	100,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	8 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	45 mA
Công suất tương đương	60 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,7
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	95 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Đèn nến và đèn chùm MASTER LED

Cơ khí và bộ vỏ

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
-------------------------	------------

Phê duyệt và Ứng dụng


Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	8 kWh

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869658067700
--------------------	-----------------

Tên sản phẩm khác	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696580677
Mã đơn hàng	929001211902
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001211902
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,084 kg


Bản vẽ kích thước




Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




LED DimTone 8-60W 827



LED DimTone 8-60W 827 806lm

Đèn nến và đèn chùm MASTER LED

Dữ liệu phân bố ánh sáng



CalcXact Prosimetrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 5/7

LEDlustre 8-60W P50 827 806lm

