




A-Shape LED

10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit


Renseignements généraux		Température	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Durée de vie nominale	25 000 h	Facteur de puissance (fraction)	0.7
Cycle de commutation	50 000	Tension (nom.)	120 V
Lighting Technology	LED		
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui		
Données techniques sur l'éclairage			
Code de couleur	822-827 [tunable warm white]	Commandes et gradation	
Flux lumineux	800 lm	Intensité variable	Oui
Désignation de couleur	Éclat chaleureux (WG)		
Efficacité lumineuse (nominale)	80,00 lm/W	Mécanique et boîtier	
Constance de la couleur	ANSI 2 700 K	Finis des ampoules	Transparent
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	60 Hz	Approbation et utilisation	
Fréquence d'entrée	60 Hz	Produit écoénergétique	Oui
Consommation	10 W	Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Courant de la lampe (nom.)	95 mA	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	10 kWh
Équivalent de puissance	60 W	Certifications énergétiques	Energy Star
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s		
		Données de produit	
		Nom du produit de la commande	10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V
		Nom complet du produit	10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

A-Shape LED

Code de commande	462531
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001214904
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677462536



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677462531

Schéma dimensionnel





Product	D	C
10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V	62 mm	111 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

Spectral Power Distribution Colour - 10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V



General uniform lighting - 10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

Light Distribution Diagram - 10A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

A-Shape LED

