



A15 à DEL

5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V

Les lampes A15 à DEL de Philips offrent une ambiance qui permet d'économiser l'énergie grâce à un effet élégant. Leur conception unique diffuse la lumière dans toutes les directions, offrant aux designers une solution de remplacement durable aux sources de lumière incandescente standard.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	822-827 [tunable warm white]
Flux lumineux	450 lm
Désignation de couleur	Éclat chaleureux (WG)
Efficacité lumineuse (nominale)	81,82 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 2 700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	5,5 W
Courant de la lampe (nom.)	60 mA
Équivalent de puissance	40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	120 V

Température

T boîtier maximum (nom.)	90 °C
--------------------------	-------

Commandes et gradation

Intensité variable	Oui
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	A15 [A 15 mm]

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Oui
Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star

Données de produit


Nom du produit de la commande	5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V
-------------------------------	-----------------------------------

A15 à DEL

Nom complet du produit	5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V
Code de commande	462523
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001215004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677462529



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677462524

Schéma dimensionnel





Product	D	C
5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V	50 mm	93 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V

General uniform lighting - 5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V



Light Distribution Diagram - 5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V

Spectral Power Distribution Colour - 5.5A15/LED/827-22/E26/CL/DIM 120V

