

# A19-A21 à DEL

## 6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V

Les lampes A19/A21 à DEL de Philips sont la solution de remplacement intelligente aux lampes incandescentes standards. La conception unique de la lampe offre une lumière omnidirectionnelle avec un excellent rendement de gradation.

### Données du produit


Renseignements généraux		Température	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]	T boîtier maximum (nom.)	85 °C
EU RoHS compliant	Oui	<b>Commandes et gradation</b>	
Durée de vie (nom.)	25000 h	Intensité réglable	Yes
Cycle de commutation	50 000 x	<b>Mécanique et boîtier</b>	
Type technique	6-40W	Fin de l'ampoule	Transparent
<b>Données techniques sur l'éclairage</b>		<b>Approbation et utilisation</b>	
Code de couleur	822-827 [ blanc chaud réglable]	Produit écoénergétique	Yes
Flux lumineux (nom.)	480 lm	Convient à un éclairage d'accentuation	No
Désignation de couleur	Lumière chaude (WG)	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	6 kWh
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2200-2700 K	Certifications énergétiques	Energy Star
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	80,00 lm/W	<b>Données de produit</b>	
Constance de la couleur	ANSI 2700K	Nom du produit de la commande	6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	EAN/CUP - Produit	046677462512
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Code de commande	462515
<b>Fonctionnement et électricité</b>			
Fréquence d'entrée	60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	6 W		
Courant de la lampe (nom.)	60 mA		
Équivalent de puissance	40 W		
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s		

# A19-A21 à DEL

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001215104

Poids net (pièce)	0,076 kg
-------------------	----------



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
6A19/LED/827-22/CL/DIM 120V	62 mm	111 mm

SS Clear Bulb A19 CL 6W-40W 450lm 330D E26D

## Données photométriques



Scene Switch Bulb 9.5W-60W A19 2200K 120V ND


LED 827 CL

General Uniform Lighting

Bulb 6.0w 2700K E26/A19 9290012151  
1 x 480lm

This block contains a technical data sheet for a Philips LED bulb. It includes a beam spread diagram, a table of photometric data (lumen, beam diameter, etc.), and a graph showing the relationship between beam diameter and lumen output. The table lists various beam diameters and their corresponding lumen outputs.

Philips Lighting B.V. Page 3/7



LEDBulb 6-40W A19 E26 450lm CL

LEDBulb 6-40W A19 E26 450lm CL

